

HA364

**Interrupteur à coupure apparente 3P 1600A**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 1600 A

Courant assigné admissible courte durée  
Icw IEC60947 50 kA

**Architecture**

Nombre de pôles 3

Type d'organe de commande Poignée rotative longue

Type de boîtier Produit complet

**Plastron, porte**

Cadenassable Oui

**Sécurité**

Indice de protection IP IP00

**Raccordement**

Section de raccordement en câble rigide 6x 240 mm<sup>2</sup>

**Tension**

Tension nominale d'isolement Ui 1000 V

Tension assignée de tenue aux chocs Uimp 12000 V

**Puissance**

Puissance dissipée par pôle à In 122 W

Puissance dissipée totale sous IN 366 W

Puissance d'emploi à 400 V AC AC1 1053000 W

**Commandes et indicateurs**

Commande motorisée intégrée Non

**Conditions d'utilisation**

Température de service -20 - 70 °C