



HA451

**Interrupteur à coupure apparente 4P 125A**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 125 A

Courant assigné admissible courte durée  
 Icw IEC60947 7 kA

**Architecture**

Nombre de pôles 4

Type d'organe de commande Poignée rotative longue

Type de boîtier Produit complet

**Plastron, porte**

Cadenassable Oui

**Sécurité**

Indice de protection IP IP00

**Raccordement**

Section de raccordement en câble rigide 50 mm<sup>2</sup> max.

**Tension**

Tension nominale d'isolement Ui 800 V

Tension assignée de tenue aux chocs Uimp 8000 V

**Puissance**

Puissance dissipée par pôle à In 1,80 W

Puissance dissipée totale sous IN 5,40 W

Puissance d'emploi à 400 V AC AC1 82000 W

**Commandes et indicateurs**

Commande motorisée intégrée Non

**Conditions d'utilisation**

Température de service -20 - 70 °C