

HA451

Interrupteur à coupure apparente 4P 125A

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 125 A

Courant assigné admissible courte durée
 Icw IEC60947 7 kA

Architecture

Nombre de pôles 4

Type d'organe de commande Poignée rotative longue

Type de boîtier Produit complet

Plastron, porte

Cadenassable Oui

Sécurité

Indice de protection IP IP00

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide 50 mm² max.

Tension

Tension nominale d'isolement Ui 800 V

Tension assignée de tenue aux chocs Uimp 8000 V

Puissance

Puissance dissipée par pôle à In 1,80 W

Puissance dissipée totale sous IN 5,40 W

Puissance d'emploi à 400 V AC AC1 82000 W

Commandes et indicateurs

Commande motorisée intégrée Non

Conditions d'utilisation

Température de service -20 - 70 °C