



HIC412G

Commutateur motorisé auto 4P 125A

Caractéristiques techniques

Tension

Tension assignée d'emploi U_e 380 - 415 V

Courant électrique

Courant assigné nominal 125 A

Courant court-circuit I_{cc} avec fusible gI-gG 100 kA

Puissance

Puissance d'emploi à 400 V AC AC1 82000 W

Architecture

Nombre de pôles 4