



HTG911H

Alimentation 230VAC/24VDC 2,5A à 70°C

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de sortie 2500 mA

Fonctions

Tension de sortie régulée Non

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Capacité

Nombre de modules 4

Tension

Tension de sortie 24 - 24 V

Conditions d'utilisation

Température de service -25 - 70 °C

Connectivité

Type de connection / prise Borne à vis