



**Goulotte GAMMA 250x70 L=2m BP**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	2000 mm
Largeur	250 mm
Longueur	2000 mm
Section intérieure / utile	14500 - 14500 mm <sup>2</sup>

**Matières**

Matière	Polyvinylchloride (PVC)
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK	IK10
Indice de protection IP	IP40

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-5 - 40 °C
------------------------	------------

**Connectivité**

Accessoires d'alignement goulotte	Sans éclisses
-----------------------------------	---------------

**Équipement**

Nombre de cloisons	0
Nombre de compartiments	1 - 3
Nombre de cloisons clipsables	2
Éclisses incluses	Oui
Avec film de protection	Oui

JK113B20