

JK218B20

Caractéristiques techniques

Dimensions

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Hauteur | 2000 mm |
| Largeur | 355 mm |
| Section intérieure / utile | 19800 - 19800 mm ² |

Matière

| | |
|----------|-------------------------|
| Matière | Polyvinylchloride (PVC) |
| Code RAL | 9010 |
| Couleur | Blanc pur |

Connectivité

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Accessoires d'alignement goulotte | Sans éclisses |
|-----------------------------------|---------------|

Équipement

| | |
|-------------------------------|-------|
| Nombre de cloisons | 0 |
| Nombre de compartiments | 1 - 3 |
| Nombre de cloisons clipsables | 2 |
| Avec film de protection | Oui |