



K96M

**Borne de barre 16mm<sup>2</sup>-70mm<sup>2</sup> pour barres 12x5mm, 16mm<sup>2</sup>-35mm<sup>2</sup> pour barres 12x10mm<sup>2</sup>**

#### Caractéristiques techniques

##### Raccordement

Section de raccordement en câble souple	16 - 35 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	1.5 - 70 mm <sup>2</sup>

##### Installation, montage

Couple de serrage	8 - 8 Nm
-------------------	----------

##### Dimensions

Hauteur du jeu de barres	12 mm
Largeur/épaisseur du jeu de barres	5 - 10 mm
Hauteur	18 mm
Largeur	25,50 mm
Profondeur	42 mm

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	175 A
-------------------------	-------