



### Barre de pontage 1P 80A languette 16mm<sup>2</sup> 57M

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant assigné nominal 80 A

##### Architecture

Nombre de pôles 1

##### Dimensions

Longueur 1000 mm

##### Tension

Tension assignée de tenue aux chocs Uimp 4000 V

##### Raccordement

Section de raccordement en câble rigide 16 mm<sup>2</sup>

##### Capacité

Nombre de modules 57

KB180B