



KC125

Pont de liaison, 1 pôle, languette/phase, 125 mm

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 63 A

Architecture

Nombre de pôles 1

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN 0,20 W

Raccordement

Section du conducteur 10 - 10 mm²

Câble

Longueur de câble 0,12 m

Dimensions

Longueur 125 mm