



KC150

**Pont de liaison, 1 pôle, languette/phase, 150 mm**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 63 A

**Architecture**

Nombre de pôles 1

**Puissance**

Puissance dissipée totale sous IN 0,30 W

**Raccordement**

Section du conducteur 10 - 10 mm<sup>2</sup>

**Câble**

Longueur de câble 0,15 m

**Dimensions**

Longueur 150 mm