



KC325

Pont de liaison,3pole,langnette/phase,125mm

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 63 A

Architecture

Nombre de pôles 3

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN 0,60 W

Raccordement

Section du conducteur 10 - 10 mm²

Câble

Longueur de câble 0,12 m

Dimensions

Longueur 125 mm