



KDQ08127011



## Caractéristiques techniques

### Architecture

Avec cadre de protection pour revêtement de sol	Oui
Avec évidement pour revêtement de sol	Oui

### Dimensions

Profondeur de montage	60 mm
Largeur d'encastrement	294 mm
Longueur d'intégration	294 mm
Longueur	314 mm
Largeur	314 mm
Profondeur pour la mise en place de revêtement	12 mm

### Installation, montage

Compatible avec l'installation en plancher creux	Non
Installation sur mur en béton	Oui
Adapté à un usage extérieur	Non
Compatible avec l'installation en faux plancher	Non
Adapté au nettoyage humide	Non

### Notice

Entretien du sol	Sec
------------------	-----

### Matière

Matière	Polyamide (PA)
Couleur	Gris fer
Code RAL	7011

### Conditions d'utilisation

Charge maximale	1,50 - 1,50 kN
-----------------	----------------

### Couvercle, porte

Matériau du couvercle	Polyamide (PA)
Type de couvercle	Couvercle à charnière

### Fonctions

cConvient pour les goulottes de sol	Oui
-------------------------------------	-----

### Textes

Sortie de câble	Avec sortie de câble dans le couvercle
-----------------	--

**Raccordement**

Nombre d'entrée de câbles	1
Nombre de prises de courant de type SCHUKO	8

**Equipement**

Nombre d'appareils pouvant être installés	8
Nombre de boîte d'appareillage	4

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK08
Indice de protection IP en état inutilisé	IP30
Taille de l'installation (installations sous sol)	Q08