



**Borne d'installation, 2x passage- phase, 2,5mm<sup>2</sup>, connection sans vis**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 24 A

**Puissance**

Puissance dissipée totale sous IN 1 W

**Dimensions**

Hauteur 51,20 mm

Largeur 5 mm

Profondeur 95 mm

**Raccordement**

Section de raccordement en câble souple 0.13 - 4 mm<sup>2</sup>

Section de raccordement en câble rigide 0.13 - 4 mm<sup>2</sup>

**Matières**

Couleur Gris

Code RAL 7030

Matière Polyamide (PA)

KYA0214