

KYA0215

**Borne d'installation, 2x passage- phase / 1x PE, 2,5mm<sup>2</sup>, connection sans vis**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	24 A
-------------------------	------

**Puissance**

Puissance dissipée totale sous IN	1 W
-----------------------------------	-----

**Dimensions**

Hauteur	51,20 mm
---------	----------

Largeur	95 mm
---------	-------

Profondeur	5 mm
------------	------

**Raccordement**

Section de raccordement en câble souple	0.13 - 4 mm <sup>2</sup>
---	--------------------------

Section de raccordement en câble rigide	0.13 - 4 mm <sup>2</sup>
---	--------------------------

**Matières**

Couleur	Gris
---------	------

Code RAL	7030
----------	------

Matière	Polyamide (PA)
---------	----------------