



KYA02LH3

Borne de passage-phase, 2,5mm², 800V/24A, 3 point de serrage, connection sans vis

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 24 A

Dimensions

Hauteur 38,10 mm

Largeur 59,70 mm

Profondeur 5 mm

Installation, montage

Montage sur Rail DIN

Raccordement

Section de raccordement en câble souple 0.13 - 2.5 mm²

Section de raccordement en câble rigide 0.13 - 4 mm²

Matière

Couleur Gris

Matière Polyamide (PA)