



KYA02NH4

**Borne de passage-neutre, 2,5 mm<sup>2</sup>, 800V/24A, 4 point de serrage, connection sans vis**

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	24 A
-------------------------	------

##### Dimensions

Hauteur	38,10 mm
Largeur	72,40 mm
Profondeur	5 mm

##### Installation, montage

Montage sur	Rail DIN
-------------	----------

##### Raccordement

Section de raccordement en câble souple	0.13 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	0.13 - 4 mm <sup>2</sup>

##### Matière

Couleur	Bleu
Matière	Polyamide (PA)