



KYA04NH4

Borne de passage-neutre, 4mm², 800V/32A, 4 point de serrage, connection sans vis

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	32 A
-------------------------	------

Dimensions

Hauteur	38,15 mm
Largeur	82,20 mm
Profondeur	6 mm

Installation, montage

Montage sur	Rail DIN
-------------	----------

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	0.13 - 4 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	0.13 - 6 mm ²

Matière

Couleur	Bleu
Matière	Polyamide (PA)