



LFF4006059011

## Angle plat cache de découpe pour goulotte LF 40x57mm noir graphit

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

Hauteur	40 mm
Largeur	57 mm

#### Accessoires

Configuration de la pièce de forme	Moulé
------------------------------------	-------

#### Réglages

Plage d'angles	90 - 90
----------------	---------

#### Matière

Matière	Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
Traitement	Non traité
Couleur	Noir graphite
Code RAL	9011

#### Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK07
-------------------------	------

#### Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
----------------------------------------------------------	-----

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

#### Équipement

Avec film de protection	Non
Produit compatible avec	LF 40x60