




LFH6015007035



## Goulotte LFH 60X150 RAL 7035 sans halogène

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

Hauteur	60 mm
Largeur	150 mm
Longueur	2000 mm
Section intérieure / utile	7122 - 7122 mm <sup>2</sup>

#### Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	30
---	----

#### Matière

Matière	PC-ABS
Traitement	Non traité
Code RAL	7035
Couleur	Gris clair

#### Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK07
Indice de protection IP	IP30

#### Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 90 °C
------------------------	------------

#### Connectivité

Accessoires d'alignement goulotte	Profilé pré-équipé d'éclisses
-----------------------------------	-------------------------------

#### Équipement

Nombre de cloisons	0
Nombre de cloisons clipsables	3
Éclisses incluses	Oui
Avec film de protection	Non