



LFS6010089016



Dérivation en T cache de découpe pour goutte LFS 60x100mm blanc

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	60 mm
Largeur	100 mm

Accessoires

Configuration de la pièce de forme	Moulé
------------------------------------	-------

Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Oui
--	-----

Matières

Matière	Acier
Traitement	Laqué
Couleur	Blanc signalisation
Code RAL	9016

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK08
Indice de protection IP	IP30

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 90 °C
------------------------	------------

Equipement

Avec film de protection	Non
Produit compatible avec	LFS 60x100