




M1659TRAN



M 1659 MINI-SNAP 7,5-10 TRANSLUCIDE

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	11 mm
Largeur	11 mm
Longueur	2000 mm
Section intérieure / utile	100 - 100 mm ²

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	0
---	---

Matière

Matière	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement	Non traité

Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

Connectivité

Accessoires d'alignement goulotte	Sans éclisses
-----------------------------------	---------------

Équipement

Nombre de cloisons	0
Nombre de cloisons clipsables	0
Éclisses incluses	Non
Avec film de protection	Non