



MH2024

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	40 mm
Longueur	2000 mm

Matières

Matière	PC-ABS
Traitement	Non traité
Couleur	Gris clair

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 90 °C
------------------------	------------

Connectivité

Type de montage	Montage à clipser
Produit compatible avec	LFH 40x60