



MM504N



## Disjoncteur moteur 3P 0.4-0.63A ; 0.09/0.12 kW à 230/415V

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	0,63 A
-------------------------	--------

#### Dimensions

Hauteur	140 mm
Largeur	45 mm
Profondeur	75 mm

#### Architecture

Type d'organe de commande	Poignée rotative courte
Nombre de pôles	3

#### Tension

Tension assignée de tenue aux chocs Uimp	6000 V
Catégorie de surtension selon IEC60947-1	3
Type de tension d'alimentation	AC

#### Connectivité

Type de connexion contact auxiliaire	Borne à vis
--------------------------------------	-------------

#### Équipement

Plombable	Non
Équipé d'un contact de signalisation	Non
Avec protection thermique	Oui

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

#### Installation, montage

Montage sur	Rail DIN
-------------	----------