



SN316

Prise de courant modulaire 16A 2P+T avec voyant (FR)

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Sécurité

Avec une protection renforcée des contacts	Non
Indice de protection IP	IP20

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
Hauteur	75 mm
Largeur	44 mm
Profondeur	66 mm

Matières

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035

Connectivité

Type de connection / prise	Borne à vis
Type de montage	Fixation par vis

Équipement

Connecteur/type de fiche prise de courant	Norme française NF
Insert central incliné	Non
Avec couvercle à charnière	Non
Broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Oui

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	Non
------------------------------------	-----

Capacité

Nombre de modules	2,50
-------------------	------

Textes

Impression	Sans inscription
------------	------------------