




SN316



**Prise de courant modulaire 16A 2P+T avec voyant ( FR )**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 16 A

**Fréquence**

Fréquence 50 - 60 Hz

**Sécurité**

Avec une protection renforcée des contacts Non

Indice de protection IP IP20

**Dimensions**

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Hauteur 75 mm

Largeur 44 mm

Profondeur 66 mm

**Matières**

Couleur Gris clair

Code RAL 7035

**Connectivité**

Type de connection / prise Borne à vis

Type de montage Fixation par vis

**Équipement**

Connecteur/type de fiche prise de courant Norme française NF

Insert central incliné Non

Avec couvercle à charnière Non

Broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Oui

**Accessoires**

Étiquetés, avec champ d'étiquetage Non

**Capacité**

Nombre de modules 2,50

**Textes**

Impression Sans inscription