



TKP100A



IK04

IP30

## Contrôleur domotique connecté Coviva

### Caractéristiques techniques

#### Capacité

Nombre de modules	0
-------------------	---

#### Équipement

Serveur web	Oui
-------------	-----

#### Tension

Tension de service	5 - 5 V
--------------------	---------

Tension de service par bus	30 - 30 V
----------------------------	-----------

Type de tension d'alimentation	DC
--------------------------------	----

#### Réglages

Modes de configuration supportés	quicklink
----------------------------------	-----------

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP30
-------------------------	------

#### Fréquence

Fréquence d'émission/de réception radio	433,4 - 868,3 MHz
---	-------------------

#### Conditions d'utilisation

Température de service	0 - 40 °C
------------------------	-----------

#### Commandes et indicateurs

Avec affichage LED	Non
--------------------	-----

#### Dimensions

Largeur	77 mm
---------	-------

Profondeur	26,50 mm
------------	----------

#### Textes

Codage	Gestion de 3 profils utilisateurs
--------	-----------------------------------

Commande et visualisation des installations radio et WiFi par application et navigateur, Scènes faciles à définir (covigrammes) via l'application afin de déclencher des actions soit lorsque des événements définis se produisent, soit manuellement, Fonctions de commutation, de variation, de store et de température	
---	--

Function	
----------	--

Mode d'installation	Montage sur pied ou mural
---------------------	---------------------------