



TN715

4 cordons de brassage RJ45/RJ45 cat.6 S/FTP, 0.30m

Caractéristiques techniques

Câble

Longueur de câble	0,30 m
Plage AWG	AWG 27-7
Structure du câble	4x 2

Raccordement

Type de connexion/prise 1	RJ45
Type de connexion/prise 2	RJ45

Usage

Affectation des broches	1:1
-------------------------	-----

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Manchon anti-flexion	Moulé sur

Matières

Couleur	Noir
---------	------