



TRC321B



Sonde radio de luminosité et crépuscule

Caractéristiques techniques

Architecture

Système bus Bus Radio

Réglages

Modes de configuration supportés ETS, easy, quicklink

Courant électrique

Nombre de circuits d'entrée 1

Connectivité

Système bus radio-KNX Oui

Équipement

Tension du signal externe nécessaire Non

Fréquence radio bidirectionnelle Non

Avec batterie Oui

Avec contrôle CVC Non

Fréquence

Fréquence de transmission 868 - 868 MHz

Installation, montage

Montage sur En saillie

Usage interne uniquement

Nombre de demi-modules de 17.5mm 0

Éclairage

Contrôle des LED Oui

Matières

Couleur Blanc polaire

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Conditions d'utilisation

Température de service 0 - 50 °C

Tension

Tension d'entrée 3 - 3 V

Type de tension d'alimentation DC