




TRM692G



**IK04**

**IP20**

**Module 1 sortie volet roulant + 2 entrées KNX radio**

**Caractéristiques techniques**

**Réglages**

Modes de configuration supportés quicklink

**Connectivité**

Système bus radio-KNX Oui

**Installation, montage**

Montage sur Montage encastré

**Equipement**

Avec interrupteur pour commutation manuelle Oui

**Matières**

Couleur Gris clair

**Courant électrique**

Courant de commutation max. 3 A

**Conditions d'utilisation**

Température de service -10 - 50 °C

**Raccordement**

Section de raccordement en câble souple 0.5 - 1.5 mm<sup>2</sup>

Section de raccordement en câble rigide 0.5 - 2.5 mm<sup>2</sup>

**Capacité**

Nombre de modules 0

**Textes**

Function Fonctions supplémentaires faciles : +6 scènes,  
 Fonction de répéteur activable pour augmenter la portée radio, Fonction Reset (Retour au réglage d'usine)

Type de raccordement Avec bornes surélevées à vis