



TRM702A



Module 2 entrées à encastrer alimentation pile KNX radio

Caractéristiques techniques

Réglages

Modes de configuration supportés ETS, easy, quicklink

Courant électrique

Nombre de circuits d'entrée 2

Connectivité

Système bus radio-KNX Oui

Équipement

Tension du signal externe nécessaire Non

Fréquence radio bidirectionnelle Oui

Avec batterie Oui

Avec contrôle CVC Non

Installation, montage

Montage sur Montage encastré

Éclairage

Contrôle des LED Non

Matières

Matière PVC

Couleur Gris clair

Code RAL 7035

Sécurité

Indice de protection IP IP30

Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 50 °C

Tension

Tension d'entrée 3 - 3 V

Type de tension d'alimentation DC

Tension d'alimentation du système 3 V