




TXA606B



Module 6 sorties 10A/230V~ / New Easy

Caractéristiques techniques

Connectivité

Système de bus KNX	Oui
Système bus radio-KNX	Non

Réglages

Modes de configuration supportés	ETS, easy
----------------------------------	-----------

Matières

Couleur	Gris
---------	------

Équipement

Avec interrupteur pour commutation manuelle	Oui
Fréquence radio bidirectionnelle	Non

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
Courant absorbé par bus (repos)	3 mA

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Puissance

Puissance de sortie	1200 W
---------------------	--------

Tension

Tension assignée d'emploi Ue	230 - 230 V
Tension d'alimentation du système	30 V DC Via le bus

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 45 °C
------------------------	------------

Textes

Function	Avec fonctions de sécurité par ex. pour vent, pluie, alarme, Avec fonction de positionnement pour position de store et des lamelles, Avec fonction protection solaire
Type de raccordement	Avec bornes à ressort QuickConnect