


TYAS664D



**Module KNX/DALI 2, 4 Sorties, broadcast, KNX secure, easy, RGB(T)W**

**Caractéristiques techniques**

**Equipement**

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Serveur web                          | Non |
| Nombre de canaux                     | 4   |
| Nombre maximal d'appareils par canal | 24  |

**Tension**

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Tension de service             | 230 - 240 V |
| Tension de service par bus     | 21 - 32 V   |
| Type de tension d'alimentation | AC          |

**Réglages**

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Modes de configuration supportés | ETS, easy |
|----------------------------------|-----------|

**Sécurité**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP20 |
|-------------------------|------|

**Conditions d'utilisation**

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5 - 45 °C |
|------------------------|------------|

**Commandes et indicateurs**

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Avec affichage LED | Oui |
|--------------------|-----|

**Dimensions**

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Largeur            | 44 mm |
| Profondeur         | 43 mm |
| Largeur en modules | 6     |