


UDB2120170



Boîte de jonction acier 290 mm avec jupes pour hauteur de chape 120-170 mm

Caractéristiques techniques

Dimensions

| | |
|------------------------------|--------------|
| Longueur | 428 mm |
| Hauteur minimale de la chape | 120 mm |
| Plage de nivellement | 120 - 170 mm |
| Taille nominale | 240 mm |

Conditions d'utilisation

| | |
|-----------------|----------------|
| Charge maximale | 1,50 - 1,50 kN |
|-----------------|----------------|

Équipement

| | |
|--|-----|
| Convient pour la pose de joints d'étanchéité | Non |
| Avec plaque de fond | Oui |
| Insertion du couvercle de montage | Oui |

Matières

| | |
|-------------------------------|-----|
| Matériau de la paroi latérale | PVC |
|-------------------------------|-----|

Plastron, porte

| | |
|-------------------|-------|
| Type de couvercle | Store |
|-------------------|-------|

Fonctions

| | |
|--|-----|
| Possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure | Oui |
| Compatible avec les goulottes de sol fermées à ras de la chape | Non |
| Compatible avec les goulottes de sol recouvertes d'une chape | Oui |