


UDB3050080



## Boîte de jonction acier 340 mm avec jupes pour hauteur de chape 50-80 mm

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

Longueur	498 mm
Hauteur minimale de la chape	50 mm
Plage de nivellement	50 - 80 mm
Taille nominale	340 mm

#### Conditions d'utilisation

Charge maximale	1,50 - 1,50 kN
-----------------	----------------

#### Équipement

Convient pour la pose de joints d'étanchéité	Non
Avec plaque de fond	Oui
Insertion du couvercle de montage	Oui

#### Matières

Matériau de la paroi latérale	PVC
-------------------------------	-----

#### Plastron, porte

Type de couvercle	Store
-------------------	-------

#### Fonctions

Possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure	Oui
Compatible avec les goulottes de sol fermées à ras de la chape	Non
Compatible avec les goulottes de sol recouvertes d'une chape	Oui