




UDS3070120



Boîte de jonction universelle acier pour hauteur de chape 70-120 mm

Caractéristiques techniques

Dimensions

Longueur	498 mm
Hauteur minimale de la chape	70 mm
Plage de nivellement	70 - 120 mm
Taille nominale	340 mm

Conditions d'utilisation

Charge maximale	1,50 - 1,50 kN
-----------------	----------------

Équipement

Convient pour la pose de joints d'étanchéité	Non
Avec plaque de fond	Oui
Insertion du couvercle de montage	Oui

Matières

Matériau de la paroi latérale	Acier
Matière	Acier

Plastron, porte

Type de couvercle	Store
-------------------	-------

Fonctions

Possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure	Non
Compatible avec les goulottes de sol fermées à ras de la chape	Non
Compatible avec les goulottes de sol recouvertes d'une chape	Oui