



UK240483



#N/A

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

Hauteur	48 mm
Largeur	240 mm
Longueur	2000 mm
Section intérieure / utile	11520 - 11520 mm <sup>2</sup>

##### Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	45
---	----

##### Équipement

Couvercle détachable	Oui
Nombre de compartiments	3 - 3

##### Installation, montage

Système d'installation pour montage au sol	Couvert d'une chape
--	---------------------

##### Matières

Matière	Acier
Traitement	Galvanisé

##### Conditions d'utilisation

Charge maximale	1,50 - 1,50 kN
-----------------	----------------