



UK340382



## Goulotte acier 38 x 340 pour sol béton

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Hauteur                    | 38 mm                         |
| Largeur                    | 340 mm                        |
| Longueur                   | 2000 mm                       |
| Section intérieure / utile | 12920 - 12920 mm <sup>2</sup> |

#### Capacité

|   |    |
|---|----|
| Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs) | 52 |
|---|----|

#### Équipement

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Couvercle détachable    | Oui   |
| Nombre de compartiments | 2 - 2 |

#### Installation, montage

|  |                     |
|--|---------------------|
| Système d'installation pour montage au sol | Couvert d'une chape |
|--|---------------------|

#### Matières

|            |           |
|------------|-----------|
| Matière    | Acier     |
| Traitement | Galvanisé |

#### Conditions d'utilisation

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Charge maximale | 1,50 - 1,50 kN |
|-----------------|----------------|