



UK340482



## Canal à encastrer 340 x 48 mm double

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

Hauteur	48 mm
Largeur	340 mm
Longueur	2000 mm
Section intérieure / utile	16320 - 16320 mm <sup>2</sup>

#### Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	66
---	----

#### Équipement

Couvercle détachable	Oui
Nombre de compartiments	2 - 2

#### Installation, montage

Système d'installation pour montage au sol	Couvert d'une chape
--	---------------------

#### Matière

Matière	Acier
Traitement	Galvanisé

#### Conditions d'utilisation

Charge maximale	1,50 - 1,50 kN
-----------------	----------------