




UKB190480



#N/A

Caractéristiques techniques

Equipement

| | |
|--|-----|
| Avec péréquation potentielle | Non |
| Convient pour les joints de dilatation | Non |

Dimensions

| | |
|----------|--------|
| Hauteur | 48 mm |
| Largeur | 190 mm |
| Longueur | 59 mm |

Matières

| | |
|------------|-----------|
| Matière | Acier |
| Traitement | Galvanisé |