


UKM190280



### Caractéristiques techniques

#### Equipement

Avec péréquation potentielle	Non
Convient pour les joints de dilatation	Oui

#### Dimensions

Hauteur	28 mm
Largeur	190 mm
Longueur	150 mm

#### Matières

Matière	Acier
Traitement	Galvanisé