



VB218R

**Coffret vega en saillie, largeur 36 modules, hauteur 1 rangée, porte transparent**

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

Montage sur	En saillie
-------------	------------

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	90 A
-------------------------	------

**Equipement**

Nombre de rails	2
Nombre de rangées	2
Avec fermeture	Non
Dispose d'un bornier neutre	Non
Borne de mise à la terre	Oui
Dispose d'une plaque de montage	Non

**Capacité**

Nombre de modules	36
-------------------	----

**Dimensions**

Hauteur	475 mm
Largeur	400 mm
Profondeur	146 mm
Largeur en modules	18

**Plastron, porte**

Nombre de portes de l'armoire	1
Nombre de serrures	1
Porte transparente	Oui

**Matières**

Matière	Polystyrène (PS)
Code RAL	9010
Couleur	Blanc

**Sécurité**

Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK07
Indice de protection IP	IP40
Type de verrouillage	Loquet, Sans serrure
Test au fil incandescent	650 °C