



VB218R

**Coffret vega en saillie, largeur 36 modules, hauteur 1 rangée, porte transparent**

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

Montage sur En saillie

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 90 A

**Equipement**

Nombre de rails 2

Nombre de rangées 2

Avec fermeture Non

Dispose d'un bornier neutre Non

Borne de mise à la terre Oui

Dispose d'une plaque de montage Non

**Capacité**

Nombre de modules 36

**Dimensions**

Hauteur 475 mm

Largeur 400 mm

Profondeur 146 mm

Largeur en modules 18

**Plastron, porte**

Nombre de portes de l'armoire 1

Nombre de serrures 1

Porte transparente Oui

**Matières**

Matière Polystyrène (PS)

Code RAL 9010

Couleur Blanc

**Sécurité**

Classe de protection Classe II

Résistance aux chocs IK IK07

Indice de protection IP IP40

Type de verrouillage Loquet, Sans serrure

Test au fil incandescent 650 °C