



VB318MMP

Coffret vega, 3 R ,VDI, 1R chassis, porte opaque

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage sur En saillie

Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

Equipement

Nombre de rails 1

Nombre de rangées 3

Avec fermeture Non

Dispose d'un bornier neutre Non

Borne de mise à la terre Non

Dispose d'une plaque de montage Oui

Capacité

Nombre de modules 18

Dimensions

Hauteur 625 mm

Largeur 400 mm

Profondeur 146 mm

Largeur en modules 18

Plastron, porte

Nombre de portes de l'armoire 1

Nombre de serrures 1

Porte transparente Non

Matières

Matière Polystyrène (PS)

Code RAL 9010

Couleur Blanc pur

Sécurité

Classe de protection Classe II

Indice de protection IP IP00

Type de verrouillage Loquet, Sans serrure

Test au fil incandescent 650 °C