



VB418B

Coffret vega en saillie, largeur 72 modules, hauteur 1 rangée, porte opaque

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage sur	En saillie
-------------	------------

Courant électrique

Courant assigné nominal	125 A
-------------------------	-------

Equipement

Nombre de rails	4
Nombre de rangées	4
Avec fermeture	Non
Dispose d'un bornier neutre	Non
Borne de mise à la terre	Oui
Dispose d'une plaque de montage	Non

Capacité

Nombre de modules	72
-------------------	----

Dimensions

Hauteur	775 mm
Largeur	400 mm
Profondeur	146 mm
Largeur en modules	18

Plastron, porte

Nombre de portes de l'armoire	1
Nombre de serrures	1
Porte transparente	Non

Matières

Matière	Polystyrène (PS)
Code RAL	9010
Couleur	Blanc

Sécurité

Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK07
Indice de protection IP	IP40
Type de verrouillage	Loquet, Sans serrure
Test au fil incandescent	650 °C