



VB418MMP

Coffret vega, 4 R ,VDI, 1R chassis, porte opaque

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage sur	En saillie
-------------	------------

Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

Equipement

Nombre de rails	1
Nombre de rangées	4
Avec fermeture	Non
Dispose d'un bornier neutre	Non
Borne de mise à la terre	Non
Dispose d'une plaque de montage	Oui

Capacité

Nombre de modules	18
-------------------	----

Dimensions

Hauteur	775 mm
Largeur	400 mm
Profondeur	146 mm
Largeur en modules	18

Couvercle, porte

Nombre de portes de l'armoire	1
Nombre de serrures	1
Porte transparente	Non

Matière

Matière	Polystyrène (PS)
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur

Sécurité

Classe de protection	Classe II
Indice de protection IP	IP00
Type de verrouillage	Loquet, Sans serrure
Test au fil incandescent	650 °C