



VB418MMT

**Coffret vega, 4 R ,VDI, 1R chassis, porte transparente**

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

Montage sur En saillie

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 16 A

**Equipement**

Nombre de rails 1

Nombre de rangées 4

Avec fermeture Non

Dispose d'un bornier neutre Non

Borne de mise à la terre Non

Dispose d'une plaque de montage Oui

**Capacité**

Nombre de modules 18

**Dimensions**

Hauteur 775 mm

Largeur 400 mm

Profondeur 146 mm

Largeur en modules 18

**Plastron, porte**

Nombre de portes de l'armoire 1

Nombre de serrures 1

Porte transparente Oui

**Matières**

Matière Polystyrène (PS)

Code RAL 9010

Couleur Blanc pur

**Sécurité**

Classe de protection Classe II

Indice de protection IP IP00

Type de verrouillage Loquet, Sans serrure

Test au fil incandescent 650 °C