



VDQ06059005



## Caractéristiques techniques

### Architecture

|   |     |
|---|-----|
| Avec cadre de protection pour revêtement de sol | Oui |
| Avec évidement pour revêtement de sol           | Oui |

### Dimensions

|  |        |
|--|--------|
| Profondeur de montage                          | 60 mm  |
| Largeur d'encastrement                         | 200 mm |
| Longueur d'intégration                         | 200 mm |
| Longueur                                       | 219 mm |
| Largeur  | 219 mm |
| Profondeur pour la mise en place de revêtement | 5 mm   |

### Installation, montage

|  |     |
|--|-----|
| Compatible avec l'installation en plancher creux | Oui |
| Installation sur mur en béton                    | Oui |
| Adapté à un usage extérieur                      | Non |
| Compatible avec l'installation en faux plancher  | Oui |
| Adapté au nettoyage humide                       | Non |

### Notice

|                  |     |
|------------------|-----|
| Entretien du sol | Sec |
|------------------|-----|

### Matière

|            |                |
|------------|----------------|
| Matière    | Polyamide (PA) |
| Traitement | Thermolaquage  |
| Couleur    | Noir intense   |
| Code RAL   | 9005           |

### Conditions d'utilisation

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Charge maximale | 3 - 5 kN |
|-----------------|----------|

### Couvercle, porte

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Matériau du couvercle | Polyamide (PA) |
| Type de couvercle     | Sans couvercle |

### Fonctions

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| cConvient pour les goulottes de sol | Oui |
|-------------------------------------|-----|

### Textes

**Raccordement**

---

|  |   |
|--|---|
| Nombre d'entrée de câbles                  | 0 |
| Nombre de prises de courant de type SCHUKO | 0 |

**Equipement**

---

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Nombre de boîte d'appareillage | 0 |
|--------------------------------|---|

**Sécurité**

---

|   |      |
|---|------|
| Indice de protection IP                           | IP20 |
| Résistance aux chocs IK                           | IK08 |
| Indice de protection IP en état inutilisé         | IP30 |
| Taille de l'installation (installations sous sol) | Q06  |