


VDR10057011



## Caractéristiques techniques

### Architecture

Avec cadre de protection pour revêtement de sol	Oui
Avec évidement pour revêtement de sol	Oui

### Dimensions

Profondeur de montage	55 mm
Diamètre d'installation	275 mm
Diamètre extérieur	294 mm
Profondeur pour la mise en place de revêtement	5 mm

### Installation, montage

Compatible avec l'installation en plancher creux	Oui
Installation sur mur en béton	Oui
Adapté à un usage extérieur	Non
Compatible avec l'installation en faux plancher	Oui
Adapté au nettoyage humide	Non

### Notice

Entretien du sol	Sec
------------------	-----

### Matières

Matière	Polyamide (PA)
Traitement	Thermolaquage
Couleur	Gris fer
Code RAL	7011

### Conditions d'utilisation

Charge maximale	3 - 5 kN
-----------------	----------

### Plastron, porte

Matériau du couvercle	Polyamide (PA)
Type de couvercle	Store

### Fonctions

cConvient pour les goulottes de sol	Oui
-------------------------------------	-----

### Textes

Sortie de câble	Sans sortie de câble dans le couvercle
-----------------	--

**Raccordement**

---

Nombre d'entrée de câbles	0
Nombre de prises de courant de type SCHUKO	0

---

**Equipement**

---

Nombre de boîte d'appareillage	0
--------------------------------	---

---

**Sécurité**

---

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK08
Indice de protection IP en état inutilisé	IP30
Taille de l'installation (installations sous sol)	R10

---