



VE09059005



## Boîte de sol 18 modules noire

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Avec cadre de protection pour revêtement de sol	Oui
Avec évidement pour revêtement de sol	Oui

#### Dimensions

Profondeur de montage	77 mm
Largeur d'encastrement	253 mm
Longueur d'intégration	200 mm
Longueur	219 mm
Largeur	272 mm
Profondeur pour la mise en place de revêtement	12 mm

#### Installation, montage

Compatible avec l'installation en plancher creux	Oui
Installation sur mur en béton	Oui
Adapté à un usage extérieur	Non
Compatible avec l'installation en faux plancher	Oui
Adapté au nettoyage humide	Non

#### Notice

Entretien du sol	Sec
------------------	-----

#### Matières

Matière	Polyamide (PA)
Couleur	Noir intense
Code RAL	9005

#### Conditions d'utilisation

Charge maximale	3 - 5 kN
-----------------	----------

#### Plastron, porte

Matériau du couvercle	Polyamide (PA)
-----------------------	----------------

#### Fonctions

cConvient pour les goulottes de sol	Oui
-------------------------------------	-----

#### Forme

Forme	Rectangulaire
-------	---------------

**Textes**

---

Sortie de câble	Avec sortie de câble dans le couvercle
-----------------	--

**Raccordement**

---

Nombre d'entrée de câbles	1
Nombre de prises de courant de type SCHUKO	9

**Equipement**

---

Nombre d'appareils pouvant être installés	9
Nombre de boîte d'appareillage	3

**Sécurité**

---

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK08
Indice de protection IP en état inutilisé	IP30
Taille de l'installation (installations sous sol)	E09